

SlimFix
SF 4.5/21 MC NE BL V2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



SlimFix är ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. De består av halogenfritt material med brandklassificering V0/V2. SlimFix är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.

- Halogenfritt material
- Brandskyddsklass V0/V2
- Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
- Måste fästas med buntband om ledararean är större än 16,0 mm²
- Märkning i beprövat MultiCard-format

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	SF 4.5/21 MC NE BL V2
Art.nr.	1919030000
Artikelbeteckning	SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, blå
GTIN (EAN)	4032248554959
Frp	96 Stück
Alternativ produkt	1918990000
anpassad skrivare	1324380000

**SlimFix
SF 4.5/21 MC NE BL V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	7,4 mm	Byggbredd (tum)	0,291 inch
Höjd	21 mm	Bygghöjd (tum)	0,827 inch
Djup	6,5 mm	Byggdjup (tum)	0,256 inch
Nettovikt	0,94 g		

Allmänna data

Bredd	7,4 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Färgkod	blå	Halogener	Nej
Material	Polyamid 66	Rekommenderade tillverkare	Transportväsande, Maskinbyggnad
Teckenfältets storlek	21 x 7.4 mm	Temperaturområde för användning	-40...100 °C
Typ av märkning	neutral		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	6 mm ²
Ledardiameter, min.	4 mm ²	Ledarytterdiameter	4.1 - 4.9 mm
Ledarytterdiameter, max.	4,9 mm	Ledarytterdiameter, min.	4,1 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

SlimFix SF 4.5/21 MC NE BL V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

