

**SlimFix
SF 2/12 MC NE GE V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

SlimFix är ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. De består av halogenfritt material med brandklassificering V0/V2. SlimFix är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.

- Halogenfritt material
- Brandskyddsklass V0/V2
- Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
- Måste fästas med buntband om ledararean är större än 16,0 mm²
- Märkning i beprövat MultiCard-format

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	SF 2/12 MC NE GE V2
Art.nr.	1919470000
Artikelbeteckning	SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, gul
GTIN (EAN)	4032248555765
Frp	400 Stück
anpassad skrivare	1324380000

SlimFix
SF 2/12 MC NE GE V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data
Mått och vikter

Bredd	3,6 mm	Byggbredd (tum)	0,142 inch
Höjd	12 mm	Bygghöjd (tum)	0,472 inch
Djup	3,65 mm	Byggdjup (tum)	0,144 inch
Nettovikt	0,25 g		

Allmänna data

Bredd	3,6 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Färgkod	gul	Halogener	Nej
Material	Polyamid 66	Materialfärg enligt motståndskod	4
Rekommenderade tillverkare	Transportväsende, Maskinbyggnad	Teckenfältets storlek	12 x 3,6 mm
Temperaturområde för användning	-40...100 °C	Typ av märkning	neutral

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	1,5 mm ²
Ledardiameter, min.	0,75 mm ²	Ledarytterdiameter	2,2 - 2,9 mm
Ledarytterdiameter, max.	2,9 mm	Ledarytterdiameter, min.	2,2 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

SlimFix SF 2/12 MC NE GE V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

