

**SlimFix  
SF 5/12 MC NE RT V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



SlimFix är ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. De består av halogenfritt material med brandklassificering V0/V2. SlimFix är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.

- Halogenfritt material
- Brandskyddsklass V0/V2
- Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
- Måste fästas med buntband om ledararean är större än 16,0 mm<sup>2</sup>
- Märkning i beprövat MultiCard-format

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ                | SF 5/12 MC NE RT V2                                               |
| Art.nr.            | <a href="#">1919640000</a>                                        |
| Artikelbeteckning  | SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 4.7 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, röd |
| GTIN (EAN)         | 4032248556069                                                     |
| Frp                | 160 Stück                                                         |
| Alternativ produkt | <a href="#">1919660000</a>                                        |
| anpassad skrivare  | <a href="#">1324380000</a>                                        |

## SlimFix SF 5/12 MC NE RT V2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 7,4 mm  | Byggbredd (tum) | 0,291 inch |
| Höjd      | 12 mm   | Bygghöjd (tum)  | 0,472 inch |
| Djup      | 8 mm    | Byggdjup (tum)  | 0,315 inch |
| Nettovikt | 0,775 g |                 |            |

### Allmänna data

|                                 |                                    |                                  |             |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Bredd                           | 7,4 mm                             | Brännbarhetsklass enligt UL 94   | V-2         |
| Färgkod                         | röd                                | Halogener                        | Nej         |
| Material                        | Polyamid 66                        | Materialfärg enligt motståndskod | 2           |
| Rekommenderade tillverkare      | Transportväsende,<br>Maskinbyggnad | Teckenfältets storlek            | 12 x 7,4 mm |
| Temperaturområde för användning | -40...100 °C                       | Typ av märkning                  | neutral     |

### Ledar- och kabelmärkning

|                          |                   |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Halogener                | Nej               | Ledardiameter, max.      | 6 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 4 mm <sup>2</sup> | Ledarytterdiameter       | 4,7 - 7,4 mm      |
| Ledarytterdiameter, max. | 7,4 mm            | Ledarytterdiameter, min. | 4,7 mm            |

### Klassificeringar

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

### Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

### Downloads

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Programvara          | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                           |

### **SlimFix SF 5/12 MC NE RT V2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

