

**Tillbehör  
STB 21.6/45 RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Produktillustration****Ledningsdragning för ström- och  
spänningstransformator**

Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Typ               | STB 21.6/45 RT             |
| Art.nr.           | <a href="#">1936300000</a> |
| Artikelbeteckning | Tillbehör, mätthylsa       |
| GTIN (EAN)        | 4032248606030              |
| Frp               | 50 Stück                   |

**Tillbehör**  
**STB 21.6/45 RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |                 |            |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd     | 6,1 mm | Byggbredd (tum) | 0,24 inch  |
| Höjd      | 6,1 mm | Bygghöjd (tum)  | 0,24 inch  |
| Djup      | 45 mm  | Byggdjup (tum)  | 1,772 inch |
| Nettovikt | 3,31 g |                 |            |

**Temperaturer**

|                                      |        |                                 |        |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| Temperaturområde för användning max. | 100 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max.      | 100 °C |                                 |        |

**Environmental Product Compliance**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Materialdata**

|                                |             |         |     |
|--------------------------------|-------------|---------|-----|
| Material                       | Polyamid 66 | Färgkod | röd |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2         |         |     |

**Mått**

|                          |         |              |         |
|--------------------------|---------|--------------|---------|
| Gängmått metriskt, ytter | 0 M3.0  | Insticksdjup | 11,1 mm |
| Utskjutande mått TS 35   | 45,5 mm |              |         |

**Systemparametrar**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Utförande | för plintar |
|-----------|-------------|

**ytterligare tekniska data**

|               |         |                     |               |
|---------------|---------|---------------------|---------------|
| Montagesätt   | skruvad | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| Monteringstyp | skruvad |                     |               |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000897    | ETIM 4.0   | EC000897    |
| ETIM 5.0   | EC000897    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-92-14 |
| eClass 7.1 | 27-14-92-14 | eClass 8.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-92 | eClass 9.1 | 27-14-11-92 |

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

### Tillbehör STB 21.6/45 RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Downloads

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Användardokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Broschyr/Katalog      | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Teknikuppgifter       | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Teknikuppgifter Data  | <a href="#">STEP</a>                            |