


**RS 90
AP 90 GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Flexibel - flexiblare - profilform**

Påbyggnadskapsling i profilform - den flexibla systembygglådan i färgade och transparenta plastprofiler och bärmoduler

Den perfekta blandningen av godtyckligt upprädningsbara standardraster och millimeterexakt kapningsbar metervara ger den optimala balansen mellan flexibilitet och ekonomi:

- Rasterprofiler med standardbredder på 5 mm - 45 mm möjliggör upptagningen av alla gängse platinformat.
- Variabla bygghöjder står för maximal packningstäthet även vid stora elektroniska bygghädelar.
- Olika montagevarianter gör ett direktmontage av kapslingarna lika enkel som upprästreringen på bärskenan
- Stabila täckkåpor skyddar byggruppen säkert mot yttre inverkan

Framgångsformeln: variabel profil + modulära formdelar = flexibelt kapslingskoncept med stor nyttoyta för kretskortet.

Modulkonceptet är optimalt för komponentgrupper med stort platsbehov och lönar sig framför allt vid små serier eller variabla bygghädelar.

Allmänna beställningsdata

Typ	AP 90 GR
Art.nr.	1961890000
Artikelbeteckning	Elektronikkapsling, RS 90 grå, Ändplatta, Bredd: 5 mm
GTIN (EAN)	4032248642441
Frp	20 Stück

**RS 90
AP 90 GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	84,4 mm	Bygglängd (tum)	3,323 inch
Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0,197 inch
Höjd	16,9 mm	Bygghöjd (tum)	0,665 inch
Nettovikt	2,5 g		

Karakteristiska systemvärden

Utförande	Ändplatta	Överkoppling	Nej
Kontakt till montageskena	Nej	Skyddsklass	IP20
Gjutbarhet	Nej		

Materialdata

Isoleringsmaterial	PA 66	Färgkod	grå
Färgtabell (jämförbar)	RAL 7035	CTI	≥ 600
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Lagertemperatur, min.	-25 °C
Lagertemperatur, max.	55 °C	relativ fuktighet vid lagring, max	80 %
Drifttemperatur, min.	-50 °C	Drifttemperatur, max	100 °C
Temperaturområde Montage, min.	-25 °C	Temperaturområde Montage, max.	100 °C

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC001031
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-18-09-90
eClass 7.1	27-14-11-33	eClass 8.1	27-14-11-33
eClass 9.0	27-18-27-90	eClass 9.1	27-18-27-90

Anmärkningar

Anmärkningar

Anmärkningstext tekniska data

Kretskortets dimensioner:**Tjocklek: 1,6 (±0,2) mm, bredd: 79,8 (+0,2) mm****Dimension för RS-segment = PCB-längd - 4,5 mm****Exempel:****PCB-längd 160 mm, RS = 155,5 mm****Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog

[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)

Skapandedatum den 11 juli 2019 18:05:42 CEST

Katalogversion 07.06.2019 / Tekniska ändringar förbehållna

2

Datablad**RS 90**
AP 90 GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Ritningar**