

MTA 45 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Strömförsörjningar från Weidmüller är sedan länge beprövade när det gäller matning till elektrotekniska produkter.

De kan därför användas i tuff industrimiljö, i mindre affärsverksamheter och i bostäder på ett säkert sätt och är internationellt godkända. Weidmüller erbjuder industrianpassade strömförsörjningar och tilläggskomponenter:

- oreglerade transformatornätaggregat
- primärswitchade nätaggregat
- DC/DC-omvandlare
- UPS-styrmoduler
- elektroniska säkringar

Allmänna beställningsdata

Typ	MTA 45 BK
Art.nr.	1962250000
Artikelbeteckning	Elektronikkapsling, Monteringsadapter, Tillbehör
GTIN (EAN)	4032248642465
Frp	30 Stück

MTA 45 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	68 mm	Bygglängd (tum)	2,677 inch
Bredd	48 mm	Byggbredd (tum)	1,89 inch
Höjd	8 mm	Bygghöjd (tum)	0,315 inch
vikt	29,77 g	Nettovikt	15,53 g

Temperaturer

Driftstemperatur, max	100 °C	Driftstemperatur, min.	-50 °C
Lagertemperatur, max.	55 °C	Lagertemperatur, min.	-25 °C
Temperaturområde Montage, min.	-25 °C	Temperaturområde Montage, max.	100 °C

Allmänna uppgifter

vikt	29,77 g
------	---------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002625	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-18-09-90	eClass 7.1	27-18-09-90
eClass 8.1	27-18-09-90	eClass 9.0	27-18-28-07
eClass 9.1	27-04-92-90		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN CAT 4.3 ELECTR 15/16 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Teknikuppgifter	EPLAN
Teknikuppgifter Data	STEP