

**Industriellt Ethernet
IE-PH-RJ45-TH-GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Till IP20-stickanslutningarna i kontaktpressningsutförande från Weidmüller används med fördel knäckskyddshylsorna i olika färger - inte bara som skydd för rasthakar och kabelavslut utan även för en optimal märkning av kontakterna.

Kännetecken:

- 7 olika färger

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PH-RJ45-TH-GN
Art.nr.	1962490000
Artikelbeteckning	Bending protection sleeve, green
GTIN (EAN)	4032248644629
Frp	10 Stück

Industriellt Ethernet IE-PH-RJ45-TH-GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 2,5 g

Temperaturer

Drifttemperatur

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001679
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-06-04-12
eClass 9.1	27-06-04-12		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Teknikuppgifter	EPLAN