

**Industriellt Ethernet
IE-PH-V05M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.5 i metall,
tom kapsling

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PH-V05M
Art.nr.	1962540000
Artikelbeteckning	Tom kapsling, stickproppskåpa, Variant 5 enligt IEC 61076-3-106, IP67
GTIN (EAN)	4032248644674
Frp	10 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-PH-V05M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	79,6 g
-----------	--------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Manteldiameter, max.	10 mm	Manteldiameter, min.	5 mm
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750
Uppbyggnad	Lämplig för montering av insatser av typen RJ45.		

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-3-106 var. 5	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	------------------------	------------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001031
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-18-27-02
eClass 9.1	27-18-27-02		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN CAT 3 HDC 17/18 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	GOST Approval DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration

Industriellt Ethernet IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning

