

**Industriellt Ethernet
IE-PI-2LC-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



FO-insatser för stickkontakter var.1 / 4 / 14

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-2LC-SM
Art.nr.	1962790000
Artikelbeteckning	Insats LC, Stickinsats 2 LC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248644872
Frp	10 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-PI-2LC-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	21,6 g
-----------	--------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Fuktighet	0...85 % rel. fuktighet	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Lagertemperatur		Installation temperature	

Allmänna data

Anslutning 1	LC	Anslutning 2	Crimp
Artikelbeskrivning	Stickinsats 2 LC, Singlemode	Dämpning	≤ 0,5 dB
Fibertyp	Singlemode	Fuktighet	0...85 % rel. fuktighet
Kapslingsmaterial	PBT Zinktryckgjutning	Skyddsklass	IP67 med kapsling
Stickcykler	1000	Uppbyggnad	Stickanslutnings- och flänsinsats för kapslingar i varianterna 1, 4, och 14.
Återflödesdämpning	≥ 40 dB		

Normer

Kontaktidon Norm	IEC 61754-20
------------------	--------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-40-17
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

Godkännanden

Godkännanden	
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	GOST Approval

Datablad**Industriellt Ethernet
IE-PI-2LC-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar**Profilritning**