

**Industriellt Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-FH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-106 var.4
(IEC24702) i plast, inkl. RJ45-insats

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH
Art.nr.	1963160000
Artikelbeteckning	Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 4, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651665
Frp	10 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-PS-V04P-RJ45-FH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	30,485 g
-----------	----------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	IDC
Artikelbeskrivning	Variant 4	Koppling	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Färgkod	svart	Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0
Isoleringsdiameter, min.	0,85 mm	Isoleringsdiameter, max.	1,6 mm
Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Kontaktyta	Guld över nickel
Anslutningsdiameter, entrådig	0.4...0.64 mm	Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 24...AWG 22
Anslutningsdiameter, fintrådig	0.48...0.76 mm	Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 26...AWG 22
MICE-Klassificering M	M ₃	MICE-Klassificering I	I ₃
MICE-Klassificering C	C ₁	MICE-Klassificering E	E ₃
Manteldiameter, min.	5 mm	Manteldiameter, max.	10 mm
Avskärmning	360° runt slutet	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750	Återanslutningsbarhet	≥ 10 cykler (för lika eller större area)

Normer

Användningsneutrala kommunikationskabelanläggningar	ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, DIN EN 61918 utkast 02.2007, EN 50173-1:2007, ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 24702:2006	Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar	PROFINET installationsanvisning
Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 var. 4, IEC 60603-7-51	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

Industriellt Ethernet IE-PS-V04P-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Broschyr/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[MB FREECONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse

[GOST Approval](#)
[DUXR.E316369](#)

Teknikuppgifter

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Industriellt Ethernet IE-PS-V04P-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning

