

**Industriellt Ethernet  
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-106 var.4  
(IEC24702) i plast, inkl. RJ45-insats

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP                                                                                          |
| Art.nr.           | <a href="#">1963190000</a>                                                                                     |
| Artikelbeteckning | Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 4, knäckskydd, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010) |
| GTIN (EAN)        | 4032248651672                                                                                                  |
| Frp               | 10 Stück                                                                                                       |

**Industriellt Ethernet  
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 35,4 g |
|-----------|--------|

**Temperaturer**

|                          |                |                        |        |
|--------------------------|----------------|------------------------|--------|
| Driftstemperatur, max    | 70 °C          | Driftstemperatur, min. | -40 °C |
| Drifttemperatur          | -40 °C...70 °C | Lagertemperatur        |        |
| Installation temperature |                |                        |        |

**Environmental Product Compliance**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Allmänna data**

|                                |                                        |                                           |                  |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Anslutning 1                   | RJ45                                   | Anslutning 2                              | Crimp            |
| Artikelbeskrivning             | Variant 4, knäckskydd                  | Kapslingsmaterial                         | PA UL 94 V0      |
| Isoleringsdiameter, min.       | 0,85 mm                                | Isoleringsdiameter, max.                  | 1,05 mm          |
| Kategori                       | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) | Kontaktyta                                | Guld över nickel |
| Anslutningsdiameter, entrådig  | 0.36...0.51 mm                         | Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)  | AWG 24...AWG 22  |
| Anslutningsdiameter, fintrådig | 0.46...0.61 mm                         | Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG) | AWG 27...AWG 24  |
| MICE-Klassificering M          | M <sub>3</sub>                         | MICE-Klassificering I                     | I <sub>3</sub>   |
| MICE-Klassificering C          | C <sub>1</sub>                         | MICE-Klassificering E                     | E <sub>3</sub>   |
| Manteldiameter, min.           | 5 mm                                   | Manteldiameter, max.                      | 10 mm            |
| Avskärmning                    | 360° runt om slutet                    | Skyddsklass                               | IP67             |
| Stickcykler                    | 750                                    |                                           |                  |

**Normer**

|                 |                                           |                        |         |
|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|---------|
| Kontaktton Norm | IEC 61076-3-106 var. 4,<br>IEC 60603-7-51 | Certifikat-Nr. (cULus) | E316369 |
|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|---------|

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001121    | ETIM 4.0   | EC002641    |
| ETIM 5.0   | EC002641    | ETIM 6.0   | EC001121    |
| UNSPSC     | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-08 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-08 | eClass 7.1 | 27-25-05-04 |
| eClass 8.1 | 19-17-01-25 | eClass 9.0 | 27-44-03-90 |
| eClass 9.1 | 27-44-03-90 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden



|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Industriellt Ethernet IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Downloads

|                                                     |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Användardokumentation                               | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>                                                                                         |
| Broschyr/Katalog                                    | <a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a><br><a href="#">MB FREECONCONTACT EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | <a href="#">GOST Approval</a><br><a href="#">DUXR.E316369</a>                                                                                              |
| Teknikuppgifter                                     | <a href="#">WSCAD</a>                                                                                                                                      |

**Industriell Ethernet  
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar****Montageurtag**

Mounting cut-out: 1. With central screw  
connection / 2. For mounting with four M3 screws