

**Industriellt Ethernet  
IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Bajonett stickkontaktsatser enligt IEC 61076-3-106 var.1  
(EtherNet/IP) RJ45 insats i metall inkl. RJ45 insats

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A
Art.nr.	<a href="#">1963480000</a>
Artikelbeteckning	Fläns RJ45, IP67, Variant 1 metall, mont. utan verktyg, EIA/TIA 586 A, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645572
Frp	10 Stück

**Industriellt Ethernet  
IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt	61,4 g
-----------	--------

**Temperaturer**

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Allmänna data**

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	IDC
Artikelbeskrivning	Variant 1 metall, mont. utan verktyg, EIA/TIA 586 A	Koppling	TIA-568A
Tätningmaterial	EPDM	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Isoleringsdiameter, max.	1,6 mm
Kategori	Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)	Kontaktyta	Guld över nickel
Anslutningsdiameter, entrådlig	0.4...0.64 mm	Ledarens anslutningsarea, entrådlig (AWG)	AWG 24...AWG 22
Anslutningsdiameter, fintrådlig	0.48...0.76 mm	Ledarens anslutningsarea, fintrådlig (AWG)	AWG 26...AWG 22
Avskärmning	360° runt om slutet	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750		

**Normer**

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 var. 1, IEC 60603-7-5 1	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	---	------------------------	---------

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Datablad****Industriellt Ethernet  
IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">DUXR.E316369</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">WSCAD</a>

**Industriellt Ethernet  
IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Ritningar****Montageurtag**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws