

**Industriellt Ethernet  
IE-BI-LCD-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



FO-insatser för stickkontakter var.1 / 4 / 14

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-BI-LCD-MM-C
Art.nr.	<a href="#">1964420000</a>
Artikelbeteckning	Insats LC, Flänsinsats LC-Duplex, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649037
Frp	10 Stück

**Industriellt Ethernet  
IE-BI-LCD-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt	14,9 g
-----------	--------

**Temperaturer**

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Fuktighet	0...85 % rel. fuktighet	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Lagertemperatur		Installation temperature	

**Allmänna data**

Anslutning 1	LC Duplex	Artikelbeskrivning	Flänsinsats LC-Duplex, Multimode
Dämpning	≤ 0,4 dB	Fibertyp	Multimode
Fuktighet	0...85 % rel. fuktighet	Kapslingsmaterial	PBT Zinktryckgjutning
Skyddsklass	IP67 med kapsling	Stickcykler	1000
Uppbyggnad	Stickanslutnings- och flänsinsats för kapslingar i varianterna 1, 4, och 14.	Återflödesdämpning	≥ 30 dB

**Normer**

Kontaktdon Norm	IEC 61754-20
-----------------	--------------

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-40-17
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH.15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">GOST Approval</a>

**Datablad****Industriellt Ethernet  
IE-BI-LCD-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar****Profilritning**