

**Industriellt Ethernet
IE-BI-SCRJ2SC-MM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



FO-insatser SC för stickkontakter var.1 / 4 / 14

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C
Art.nr.	1964430000
Artikelbeteckning	insats SC, Flänsinsats SCRJ på 2 SC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649044
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-BI-SCRJ2SC-MM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	16,7 g
-----------	--------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Allmänna data

Anslutning 1	SC	Anslutning 2	SCRJ
Artikelbeskrivning	Flänsinsats SCRJ på 2 SC, Multimode	Dämpning	≤ 0,4 dB
Fibertyp	Multimode, POF	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	PA	Skyddsklass	IP67 med kapsling
Stickcykler		Uppbyggnad	Stickkontakter och flänsinsatser lämpliga till kapsling Variant 1, 4 och 14
	1000		
Återflödesdämpning	≥ 30 dB		

Normer

Kontaktton Norm	IEC 61754-4, IEC 61754-24
-----------------	---------------------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-40-17
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	GOST Approval

Datablad**Industriellt Ethernet
IE-BI-SCRJ2SC-MM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar**Profilritning**