

**Industriellt Ethernet
IE-BS-V04P-LCD-MM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-106 var.4
(IEC24702) i plast, inkl. LC-insats

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BS-V04P-LCD-MM-C
Art.nr.	1964460000
Artikelbeteckning	Fläns LWL, IP67, Variant 4, LC Duplex-Koppling, Multimode
GTIN (EAN)	4032248651924
Frp	10 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-BS-V04P-LCD-MM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	25,3 g
-----------	--------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Allmänna data

Anslutning 1	LC Duplex	Anslutning 2	LC Duplex
Artikelbeskrivning	Variant 4, LC Duplex-Koppling	Dämpning	≤ 0,4 dB
Fibertyp	Multimode	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	500	Tätningmaterial	NBR
Återflödesdämpning	≥ 30 dB		

Normer

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 var. 4, IEC 61754-20
-----------------	---

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads


Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	GOST Approval
Teknikuppgifter	WSCAD

**Industriellt Ethernet
IE-BS-V04P-LCD-MM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Ritningar

Montageurtag



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws