

**IE-PP-V01P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-PP-V01P
Art.nr.	<a href="#">1965690000</a>
Artikelbeteckning	Stickproppskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248653911
Frp	10 Stück

## IE-PP-V01P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	11 g
-----------	------

## Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C		

## Allmänna data

Färgkod	svart	Kapslingsmaterial	PA 6 GF
Monteringstyp	Endast för inomhusbruk	Skyddsklass	IP67

## Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002040
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-37-12-07
eClass 9.1	27-44-02-90		

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Downloads

Användardokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">UL Approval</a> <a href="#">GOST Approval</a>