

SAI-SK-M12-UNI 2029**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Skyddskåpor skyddar oanslutna kontaktingångar mot extern inverkan.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Typ | SAI-SK-M12-UNI 2029 |
| Art.nr. | 2330260000 |
| Artikelbeteckning | Skyddade komponentgrupper, Skyddskåpa |
| GTIN (EAN) | 4032248592067 |
| Frp | 20 Stück |

SAI-SK-M12-UNI 2029

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 1,35 g

Temperaturer

Omgivningstemperatur -25 °C +70 °C

Allmänna data

| | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------|-------|
| Förskruvningar | M 12 | Kapslingsmaterial | PA 66 |
| Material | PA 66 | Skyddsklass | IP67 |
| Temperaturområde kapsling | -20 ... +90 °C | | |

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0 | EC002556 | ETIM 5.0 | EC002556 |
| ETIM 6.0 | EC002314 | UNSPSC | 30-21-18-01 |
| eClass 6.2 | 27-06-92-90 | eClass 7.1 | 27-06-92-90 |
| eClass 8.1 | 27-06-92-90 | eClass 9.0 | 27-44-02-92 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-08 | | |

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT U_REMOTE 16/17 EN](#)
[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)