

B KOTR BUS M8 4POL BU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Beroende på val av lock finns det många kretskortskontakter att välja mellan. M12 PCB-kontakterna finns med A-kodning, B-kodning och även D-kodning. Observera att EA-locket och I/O-locket i 54 mm kapslingarna kräver olika M12-kontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	B KOTR BUS M8 4POL BU
Art.nr.	2350640000
GTIN (EAN)	4032248672448
Frp	220 Stück

B KOTR BUS M8 4POL BU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 2,686 g

Teknisk data tomma kapslingar

Anslutningstyp	Lödanslutning	Antal poler	4
Förskruvningar	M 8	Kapslingsmaterial	PBT
Kodering	M8 = ingen	Kontaktmaterial	förgylld
Märkspänning	30 V	Märkström	4 A
Skyddsklass	IP67, komplett monterad	Skärmad	Ja
Utförande	Hylsa		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000438	eClass 6.2	27-06-90-90
eClass 7.1	27-06-90-90	eClass 8.1	27-06-90-90
eClass 9.1	27-44-02-05		

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

DownloadsBroschyr/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)