

**SAK-serien  
TW DK4 HP/DBR/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktillustration**

Avbildning liknande

**Klippon® Connect med klämbyggeteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbyggeanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ               | TW DK4 HP/DBR/2                                       |
| Art.nr.           | <a href="#">3833500000</a>                            |
| Artikelbeteckning | SAK-serien, Skiljevägg, 2 mm, mörkbrun, Direktmontage |
| GTIN (EAN)        | 4008190009052                                         |
| Frp               | 20 Stück                                              |

**SAK-serien  
TW DK4 HP/DBR/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 2 mm    | Byggbredd (tum) | 0,079 inch |
| Höjd      | 65 mm   | Bygghöjd (tum)  | 2,559 inch |
| Djup      | 47,5 mm | Byggdjup (tum)  | 1,87 inch  |
| Nettovikt | 9,7 g   |                 |            |

**Temperaturer**

|                                 |               |                                 |        |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|
| Lagertemperatur, max.           | 40 °C         | Lagertemperatur, min.           | 10 °C  |
| Lagertemperatur                 | 10 °C...40 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 100 °C        |                                 |        |

**Materialdata**

|                                |       |         |          |
|--------------------------------|-------|---------|----------|
| Material                       | PA 66 | Färgkod | mörkbrun |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2   |         |          |

**Mått**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Utskjutande mått TS 32 | 40 mm |
|------------------------|-------|

**Systemparametrar**

|           |                |
|-----------|----------------|
| Utförande | Sektionsplatta |
|-----------|----------------|

**Ytterligare tekniska data**

|                     |               |         |    |
|---------------------|---------------|---------|----|
| Monteringsanvisning | Direktmontage | rastbar | Ja |
|---------------------|---------------|---------|----|

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000886    | ETIM 4.0   | EC000886    |
| ETIM 5.0   | EC000886    | ETIM 6.0   | EC000886    |
| UNSPSC     | 30-21-18-27 | eClass 5.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-33 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-33 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Användardokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
|-----------------------|-------------------------------------------------|