

**SAK-serien
QL 2 ST5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration**Klippon® Connect med klämbyggeteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbyggelanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

Allmänna beställningsdata

Typ	QL 2 ST5
Art.nr.	3834300000
GTIN (EAN)	4008190456955
Frp	20 Stück

SAK-serien QL 2 ST5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	17,5 mm	Byggbredd (tum)	0,689 inch
Höjd	16,3 mm	Bygghöjd (tum)	0,642 inch
Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0,039 inch
Nettovikt	2,311 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

Märkdata

Märkström	41 A	Ström med max. ledare	41 A
-----------	------	-----------------------	------

Materialdata

Material	Cu Zn	Färgkod	grå
----------	-------	---------	-----

Mått

Delning i mm (P)	16,3 mm
------------------	---------

Systemparametrar

Utförande	för rörlig överkopplingsskena
-----------	-------------------------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad
-------------	---------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Teknikuppgifter	EPLAN_WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP