


**Tillbehör
PTSC KB40X14**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Bildliknande**Flexibel - flexiblare - profilform**

Påbyggnadskapsling i profilform - den flexibla systembyggglådan i färgade och transparenta plastprofiler och bärmoduler

Den perfekta blandningen av godtyckligt upprädningsbara standardraster och millimeterexakt kapningsbar metervera ger den optimala balansen mellan flexibilitet och ekonomi:

- Rasterprofiler med standardbredder på 5 mm - 45 mm möjliggör upptagningen av alla gängse platinformat.
- Variabla bygghöjder står för maximal packningstäthet även vid stora elektroniska bygghädelar.
- Olika montagevarianter gör ett direktmontage av kapslingarna lika enkel som upprästreringen på bärskenan
- Stabila täckkåpor skyddar byggruppen säkert mot yttre inverkan

Framgångsformeln: variabel profil + modulära formdelar = flexibelt kapslingskoncept med stor nyttoyta för kretskortet.

Modulkonceptet är optimalt för komponentgrupper med stort platsbehov och lönar sig framför allt vid små serier eller variabla bygghädelar.

Allmänna beställningsdata

Typ	PTSC KB40X14
Art.nr.	4019420000
Artikelbeteckning	Tillbehör, Krysspårsskruv, Skruvar
GTIN (EAN)	4008190243029
Frp	100 Stück

**Tillbehör
PTSC KB40X14**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Höjd	14 mm	Bygghöjd (tum)	0,551 inch
Nettovikt	1,14 g		

Karakteristiska systemvärden

Utförande	Skrubar
-----------	---------

Materialdata

Färgkod	Silver	Färgtabell (jämförbar)	RAL 7001
---------	--------	------------------------	----------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000887	ETIM 4.0	EC000887
ETIM 5.0	EC000887	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	23-11-01-17	eClass 7.1	23-11-01-17
eClass 8.1	23-11-01-17	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Anmärkningar

Anmärkningstext tekniska data

3 höjder är tillgängliga för täckprofil och ändplattor:

Montage på montageskena utan lock: TS32 = 45 mm, TS35x7.5 = 40,5 mm

Montage på montageskena med lågt lock: TS32 = 89 mm, TS35x7.5 = 84,5 mm

Montage på montageskena med högt lock: TS32 = 121 mm, TS35x7.5 = 116,5 mm

Direktmontage utan/lågt/högt lock: 24/69/99 mm

Kretskortets dimensioner:

Tjocklek: 1,6 (±0,2) mm, bredd: 100 (+0,5) mm

Dimension för RS-segment = PCB-längd - 4,5 mm

Dimension för ADP-segment = PCB-längd - 1 mm

Exempel:

PCB-längd 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Teknikuppgifter Data	STEP