

**OMNIMATE Housing – Inbyggnadshus  
TERMINALBOX  
KOPL DK5 PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Öppen minityrkapsling i radplintformat med 5 skruvanslutningar. Potentiometer och statusindikering kan placeras uppåt. Det finns även en täckplatta för att stänga kapslingen.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	KOPL DK5 PA
Art.nr.	<a href="#">4036790000</a>
Artikelbeteckning	Elektronikkapsling, Huvudstycke, Tillbehör
GTIN (EAN)	4008190455323
Frp	500 Stück

# OMNIMATE Housing – Inbyggnadshus TERMINALBOX KOPL DK5 PA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

Längd	77 mm	Bygglängd (tum)	3,031 inch
Bredd	6 mm	Byggbredd (tum)	0,236 inch
Höjd	61 mm	Bygghöjd (tum)	2,402 inch
Nettovikt	0,184 g		

### Karakteristiska systemvärden

Utförande	Huvudstycke	Skyddsklass	IP20
-----------	-------------	-------------	------

### Materialdata

Färgkod	beige	Färgtabell (jämförbar)	RAL 1001
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Lagertemperatur, min.	-25 °C
Lagertemperatur, max.	55 °C	relativ fuktighet vid lagring, max	80 %
Driftstemperatur, min.	-50 °C	Driftstemperatur, max	100 °C
Temperaturområde Montage, min.	-25 °C	Temperaturområde Montage, max.	100 °C

### Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 5.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-92-14	eClass 8.1	27-14-92-14

### Anmärkningar

Anmärkningar

### Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### Downloads

Broschyr/Katalog	<a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a> <a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a> <a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a> <a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a>
------------------	---