

TERMSERIES
SSS RELAIS 24V/24V 0,1ADC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

TERMSERIES tillbehör omfattar:

- Ersättningsrelä
- Sockel
- Sektionsplattor
- Överkopplingar
- Inmatningsmoduler

Allmänna beställningsdata

Typ	SSS RELAIS 24V/24V 0,1ADC
Art.nr.	4061180000
Artikelbeteckning	TERMSERIES, optokopplare, 1 Slutande (Bipolär transistor), Märkstyrspänning: 18 V DC...24 V DC...30 V DC, Märkopplingsspänning: 3...48 V DC, Varaktig ström: 100 mA, Stickanslutning
GTIN (EAN)	4032248415076
Frp	20 Stuck

TERMSERIES
SSS RELAIS 24V/24V 0,1ADC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0,197 inch
Höjd	28 mm	Bygghöjd (tum)	1,102 inch
Djup	15 mm	Byggdjup (tum)	0,591 inch
Nettovikt	3,53 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	60 °C	Driftstemperatur, min.	-20 °C
Fuktighet	40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens	Lagertemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Drifttemperatur	-20 °C...60 °C
Lagertemperatur	-40 °C...70 °C		

Sannolikhet för störning

MTTF	4 298 År
------	----------

Styrsida

Märkstyrspänning	18 V DC...24 V DC...30 V DC	Märkstyrström	7 mA DC (±10 %)
Märkeffekt	170 mW	Statusindikering	Nej

Belastningssida

Märkkopplingsspänning	3...48 V DC	Varaktig ström	100 mA
Märkkopplingsström	100 mA DC	Inkopplingsfördröjning	< 35 µs
Frånlagsfördröjning	< 355 µs	Spänningsfall vid max. last	≤ 1 V
Läckström	< 10 µA	min. Brytström	500 µA
Kortslutningssäker	Nej	Skyddskoppling lastsida	Frihjulsdiod

Kontaktdata

Kontakttyp	1 Slutande (Bipolär transistor)
------------	---------------------------------

Allmänna uppgifter

Färgkod	svart
---------	-------

Isolationskoordinater

Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida	≥ 5,5 mm	Spänningstålighet styrsida - lastsida	2,5 kV _{eff}
--	----------	---------------------------------------	-----------------------

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	Stickanslutning
------------------------	-----------------

TERMSERIES SSS RELAIS 24V/24V 0,1ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001504	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC001504
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-27-09-90
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-04
eClass 9.1	27-37-16-04		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS


Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Teknikuppgifter	WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

TERMSERIES
SSS RELAIS 24V/24V 0,1ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar**Kopplingsbild**

View of pins from below

Dimensional drawing