TERMSERIES
SSS RELAIS 60V/24V 2ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Avbildning liknande

TERMSERIES tillbehör omfattar:
- Ersättningsrelä
- Sockel
- Sektionsplattor
- Överkopplingar
- Inmatningsmoduler

Allmänna beställningsdata

Typ	SSS RELAIS 60V/24V 2ADC
Art.nr.	4061200000
Artikelbeteckning	TERMSERIES, optokopplare, 1 Slutande (MOS-FET), Märkstyrspänning: 52 V DC...60 V DC...72 V DC , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, Varaktig ström: 2 A, Stickanslutning
GTIN (EAN)	4032248415090
Frp	20 Stück

TERMSERIES
SSS RELAIS 60V/24V 2ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0,197 inch
Höjd	28 mm	Bygghöjd (tum)	1,102 inch
Djup	15 mm	Byggdjup (tum)	0,591 inch
Nettovikt	20 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	60 °C	Driftstemperatur, min.	-20 °C
Fuktighet	40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens	Lagertemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Drifttemperatur	-20 °C...60 °C
Lagertemperatur	-40 °C...70 °C		

Sannolikhet för störning

MTTF	1 116 År

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Styrsida

Märkstyrspänning	52 V DC...60 V DC...72 V DC	Märkstyrström	3 mA DC (±15 %)
Märkeffekt	180 mW	Statusindikering	Nej

Belastningssida

Märkkopplingsspänning	3...33 V DC	Varaktig ström	2 A
Märkkopplingsström	2 A DC	Inkopplingsströmmen	15 A / 10 ms
Inkopplingsfördröjning	< 55 µs	Frånslagsfördröjning	< 600 µs
Spänningsfall vid max. last	≤ 120 mV	Läckström	< 10 µA
min. Brytström	5 mA	Kortslutningssäker	Nej
Skyddskoppling lastsida	Frihjulsdiod		

Kontaktdata

Kontakttyp	1 Slutande (MOS-FET)

Allmänna uppgifter

Färgkod	svart

Isolationskoordinater

Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida	≥ 5,5 mm	Spänningståighet styrsida - lastsida	2,5 kV_{eff}

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	Stickanslutning

TERMSERIES
SSS RELAIS 60V/24V 2ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001504	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC001504
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-27-09-90
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-04
eClass 9.1	27-37-16-04		

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Downloads


Broschyr/Katalog	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Teknikuppgifter	WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

TERMSERIES
SSS RELAIS 60V/24V 2ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Kopplingsbild



View of pins from below

Dimensional drawing

