

TERMSERIES
SSS RELAIS 24V/230V 1AAC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

TERMSERIES tillbehör omfattar:

- Ersättningsrelä
- Sockel
- Sektionsplattor
- Överkopplingar
- Inmatningsmoduler

Allmänna beställningsdata

Typ	SSS RELAIS 24V/230V 1AAC
Art.nr.	4061210000
Artikelbeteckning	TERMSERIES, optokopplare, 1 Slutande (Triac (nollpunktsbrytare)), Märkstyrspänning: 18 V DC...24 V DC...30 V DC , Märkopplingsspänning: 24...240 V AC, Varaktig ström: 1 A, Stickanslutning
GTIN (EAN)	4032248643813
Frp	20 Stück

TERMSERIES
SSS RELAIS 24V/230V 1AAC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0,197 inch
Höjd	28 mm	Bygghöjd (tum)	1,102 inch
Djup	15 mm	Byggdjup (tum)	0,591 inch
Nettovikt	3,53 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	60 °C	Driftstemperatur, min.	-20 °C
Fuktighet	40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens	Lagertemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Drifttemperatur	-20 °C...60 °C
Lagertemperatur	-40 °C...70 °C		

Sannolikhet för störning

MTTF	1 162 År
------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Styrsida

Märkstyrspänning	18 V DC...24 V DC...30 V DC	Märkstyrström	7 mA DC (±10 %)
Märkeffekt	170 mW	Statusindikering	Nej

Belastningssida

Märkkopplingsspänning	24...240 V AC	Varaktig ström	1 A
Märkkopplingsström	1 A	Inkopplingsströmmen	15 A / 10 ms
Inkopplingsfördröjning	< 11 ms	Frånslagsfördröjning	< 11 ms
Spänningsfall vid max. last	≤ 1 V	Läckström	< 1,5 mA
min. Brytström	20 mA	Kortslutningssäker	Nej
Skyddskoppling lastsida	RC-länk	Frekvensområde utgångsspänning	50 / 60 Hz

Kontaktdata

Kontakttyp	1 Slutande (Triac (nollpunktsbrytare))
------------	---

Allmänna uppgifter

Färgkod	svart
---------	-------

Isolationskoordinater

Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida	≥ 5,5 mm	Spänningstålighet styrsida - lastsida	2,5 kV _{eff}
---	----------	---------------------------------------	-----------------------

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	Stickanslutning
------------------------	-----------------

TERMSERIES SSS RELAIS 24V/230V 1AAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001504	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC001504
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-27-09-90
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-04
eClass 9.1	27-37-16-04		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads


Broschyr/Katalog	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Teknikuppgifter	WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

TERMSERIES SSS RELAIS 24V/230V 1AAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Kopplingsbild



View of pins from below

Dimensional drawing

