

RKDG D11 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ett stort utbud av tillbehör för FieldPower®-boxar.
Kabeltätningar, kontaktdon, låselement m.m.

Allmänna beställningsdata

Typ	RKDG D11 PT6
Art.nr.	4323210000
Artikelbeteckning	FieldPower®, rund, IP65, 9 mm - 11 mm
GTIN (EAN)	4032248641215
Frp	10 Stück

RKDG D11 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	4,22 g
-----------	--------

Temperaturer

Drifttemperatur	Lagertemperatur
-----------------	-----------------

Allmänna uppgifter

Anslutningsområde, max.	11 mm	Anslutningsområde, min.	9 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	Färgkod	svart
Halogener	Nej	Ledningstyp	rund
Material	EPDM	Silikonfri	Ja
Skyddsklass	IP65	Tjocklek	18 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000879	ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000879	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	31-18-16-02	eClass 5.1	23-07-00-00
eClass 6.2	23-07-90-90	eClass 7.1	23-07-90-90
eClass 8.1	23-07-90-90	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-25-90		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	FieldPower
Teknikuppgifter	EPLAN
Teknikuppgifter Data	STEP