

**RKDG D15 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ett stort utbud av tillbehör för FieldPower®-boxar.  
Kabeltätningar, kontaktdon, låselement m.m.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	RKDG D15 PT6
Art.nr.	<a href="#">4323220000</a>
Artikelbeteckning	FieldPower®, rund, IP65, 13 mm - 15 mm
GTIN (EAN)	4032248641222
Frp	10 Stück

**RKDG D15 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt	3,45 g
-----------	--------

**Temperaturer**

Drifttemperatur	Lagertemperatur
-----------------	-----------------

**Allmänna uppgifter**

Anslutningsområde, max.	15 mm	Anslutningsområde, min.	13 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	Färgkod	svart
Halogener	Nej	Ledningstyp	rund
Material	EPDM	Silikonfri	Ja
Skyddsklass	IP65	Tjocklek	18 mm

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000879	ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000879	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	31-18-16-02	eClass 5.1	23-07-00-00
eClass 6.2	23-07-90-90	eClass 7.1	23-07-90-90
eClass 8.1	23-07-90-90	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-25-90		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">FieldPower</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>