

DG D0 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ett stort utbud av tillbehör för FieldPower®-boxar.
Kabeltätningar, kontaktdon, låselement m.m.

Allmänna beställningsdata

Typ	DG D0 PT6
Art.nr.	4323240000
Artikelbeteckning	FieldPower®, IP65
GTIN (EAN)	4032248641246
Frp	10 Stück

DG DO PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	4,54 g
-----------	--------

Temperaturer

Drifttemperatur	Lagertemperatur
-----------------	-----------------

Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	Färgkod	svart
Halogener	Nej	Material	EPDM
Silikonfri	Ja	Skyddsklass	IP65
Tjocklek	18 mm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000879	ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000879	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	31-18-16-02	eClass 5.1	23-07-00-00
eClass 6.2	23-07-90-90	eClass 7.1	23-07-90-90
eClass 8.1	23-07-90-90	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-25-90		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	FieldPower
Teknikuppgifter	EPLAN
Teknikuppgifter Data	STEP