

**RKDG D17 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ett stort utbud av tillbehör för FieldPower®-boxar.  
Kabeltätningar, kontaktdon, låselement m.m.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	RKDG D17 PT6
Art.nr.	<a href="#">4324010000</a>
Artikelbeteckning	FieldPower®, rund, IP65, 15 mm - 17 mm
GTIN (EAN)	4032248641284
Frp	10 Stück

## RKDG D17 PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	22,8 g
-----------	--------

## Temperaturer

Drifttemperatur	Lagertemperatur
-----------------	-----------------

## Allmänna uppgifter

Anslutningsområde, max.	17 mm	Anslutningsområde, min.	15 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	Färgkod	svart
Halogener	Nej	Ledningstyp	rund
Material	EPDM	Silikonfri	Ja
Skyddsklass	IP65	Tjocklek	18 mm

## Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000879	ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000879	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	31-18-16-02	eClass 5.1	23-07-00-00
eClass 6.2	23-07-90-90	eClass 7.1	23-07-90-90
eClass 8.1	23-07-90-90	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-25-90		

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Downloads

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">FieldPower</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>