

**D-SERIES DRM  
FS 2CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration**



Tillbehören för reläerna i D-serien inbegriper:

- Reläsocklar
- LED/skyddsmoduler
- Låsbyglar i metall

**Allmänna beställningsdata**

Typ	FS 2CO
Art.nr.	<a href="#">7760056106</a>
Artikelbeteckning	D-SERIES DRM, Reläsockel, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt, Varaktig ström: 12 A, Skruvanslutning
GTIN (EAN)	4032248855582
Frp	10 Stück

**D-SERIES DRM  
FS 2CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	24,7 mm	Byggbredd (tum)	0,972 inch
Höjd	69,8 mm	Bygghöjd (tum)	2,748 inch
Djup	28,9 mm	Byggdjup (tum)	1,138 inch
Nettovikt	33,5 g		

**Temperaturer**

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	-40 °C...70 °C

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Märkdata UL**

Certifikat nr (cURus) E312083

**Utgång**

Märkkopplingsspänning	250 V AC	Brytspänning AC, max.	300 V
Varaktig ström	12 A		

**Kontaktdata**

Kontakttyp 2 Växlandekontakt

**Allmänna uppgifter**

Utförande	platt byggform	Skena	TS 35
Färgkod	svart		

**Isolationskoordinater**

Överspänningskategori	II	Nedsmutningsgrad	2
Skyddsklass	IP10	Spänningshållfasthet, ingång/utgång	2 kV <sub>eff</sub> / 1 min
Kryp- och luftsträcka ingång – utgång	≥ 4 mm	Spänningstålighet för intilliggande kontakter	2 kV <sub>eff</sub> / 1 min
Stöthållspänning	4 kV (1,2/50 µs)		

**Ytterligare information om godkännanden/normer**

Normer	EN 60664-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, UL 508	Certifikat nr (cURus)	E312083
--------	----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------

**D-SERIES DRM  
FS 2CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Anslutningsdata**

Ledaranslutningsteknik	Skruvanslutning	Avisoleringslängd nominellt	7 mm
Åtdragningsmoment, min.	0,5 Nm	Åtdragningsmoment, max.	0,8 Nm
Anslutningsområde, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Anslutningsområde, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, entrådlig min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, entrådlig max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådlig, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådlig, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Ledararea, fintrådlig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Ledararea, fintrådlig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådlig med ändhylsa (DIN 46228/1), min	0,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådlig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Ledaranslutning	M3 gaffelkabelsko (isolerad)	Klingmått	Gr. PH1

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456	eClass 6.2	27-37-16-01
eClass 7.1	27-37-16-03	eClass 8.1	27-37-16-03
eClass 9.0	27-37-16-03	eClass 9.1	27-37-16-03

**Produktinformation**

Produktinformation För detta uttag finns inga tillgängliga överkopplingar.

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN</a>
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">DE_PA_5600_160310_001.pdf</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>


**Datablad**

**D-SERIES DRM  
FS 2CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Ritningar**

**Kopplingsbild**



**Dimensional drawing**

