

**Tillbehör  
SIHA 3/G20/LD 10-36V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration****Korskoppling**

Våra innovativa PRV-plintar för korskoppling med PUSH IN-anslutning och våra flerfunktionella korskopplingsplintar med skruvanslutning (WMF) sparar inte endast plats i askåpet; de säkerställer även mer effektiv signalöverföring i processtysystem.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SIHA 3/G20/LD 10-36V
Art.nr.	<a href="#">7921570000</a>
Artikelbeteckning	Tillbehör, Säkringshållare, Märkarea: Stickanslutning, Wemid, mörkbeige, Bruksanvisning/katalog
GTIN (EAN)	4032248322503
Frp	25 Stück

**Tillbehör**  
**SIHA 3/G20/LD 10-36V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	6 mm	Byggbredd (tum)	0,236 inch
Höjd	39,38 mm	Bygghöjd (tum)	1,55 inch
Djup	63,1 mm	Byggdjup (tum)	2,484 inch
Nettovikt	8,4 g		

**Temperaturer**

Driftstemperatur, max	120 °C	Driftstemperatur, min.	-50 °C
Temperaturområde för användning max.	120 °C	Drifttemperatur	-50 °C.../TX]120 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C

**Klämbara ledare (Märkanslutning)**

Anslutningstyp	Stickanslutning
----------------	-----------------

**Märkdata**

Märkspänning	250 V	Märkstötspänning	4 kV
Nedsmutningsgrad	3		

**Materialdata**

Material	Wemid	Isoleringsmaterial	Wemid
Färgkod	beige	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0

**Systemparametrar**

Utförande	Säkringselement	Ändplatta krävs	Nej
-----------	-----------------	-----------------	-----

**Ytterligare tekniska data**

Monteringsanvisning	Bruksanvisning/katalog	Monteringstyp	instucken
---------------------	------------------------	---------------	-----------

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000036	ETIM 4.0	EC000036
ETIM 5.0	EC000036	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-16
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-11-49	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">Beipackzettel_SIHA3.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>