

**WAVEBOX
WAVEBOX L 17.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Använd inte produkten för
nya utvecklingar



Modulär elektronikkapsling med 17,5mm bredd med 4x3 polig dubbelnivå stickanslutning i skruv- och klämfjädersutförande. Kapslingshöjd 112mm.

Allmänna beställningsdata

Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2019-12-31
Typ	WAVEBOX L 17.5
Art.nr.	8426560000
Artikelbeteckning	Elektronikkapsling, WAVEBOX kiselgrå, Kåpans underdel, Bredd: 17.5 mm
GTIN (EAN)	4032248037667
Frp	10 Stück

WAVEBOX
WAVEBOX L 17.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	92,4 mm	Bygglängd (tum)	3,638 inch
Bredd	17,5 mm	Byggbredd (tum)	0,689 inch
Höjd	112,4 mm	Bygghöjd (tum)	4,425 inch
Nettovikt	47,5 g		

Karakteristiska systemvärden

Utförande	Kåpans underdel	Antal kretskort per modul	1
Kretskortstjocklek	1 mm	Typ av kretskortskontaktering	Lödanslutning, direkt
tolerans på kretskortets yttermått	±0,1 mm	Överkoppling	Nej
Kontakt till montageskena	Nej	Skyddsklass	IP20
max. förlusteffekt	2 W		

Materialdata

Färgkod	kiselgrå	Färgtabell (jämförbar)	RAL 7032
CTI	≥ 175	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Lagertemperatur, min.	-25 °C	Lagertemperatur, max.	55 °C
relativ fuktighet vid lagring, max	80 %	Driftstemperatur, min.	-50 °C
Temperaturområde Montage, min.	-25 °C		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-18-08-02	eClass 7.1	27-18-27-02
eClass 8.1	27-18-27-02	eClass 9.0	27-18-27-90
eClass 9.1	27-18-27-90		

Anmärkningar

Anmärkningar

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog [FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)