

PLUGSERIES
PRC Haltebuegel

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Med RIDERSERIEN kan höga effekter kopplas på ett säkert sätt. I handeln vanliga relän och LED-lampor sticks in enligt plugin principen, hållar- / och demonteringsbyglar garanterar säkert fäste. Förmonterade reläkopplare med 1- eller 2 växlande kontakter och ingångsspänning på mellan 24V och 230V kompletterar leveransprogrammet. Med instickbara överkopplingsbryggor ZQV 2,5 kan flerpoliga reläkopplare snabbt byggas upp genom att helt enkelt montera upp flera efter varandra.

Allmänna beställningsdata

Tillgänglig till	2017-12-31
Typ	PRC Haltebuegel
Art.nr.	8536700000
Artikelbeteckning	PLUGSERIES, Låsbygel
GTIN (EAN)	4032248171965
Frp	100 Stück

PLUGSERIES
PRC Haltebuegel

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	15 mm	Byggbredd (tum)	0,591 inch
Höjd	10 mm	Bygghöjd (tum)	0,394 inch
Djup	31,5 mm	Byggdjup (tum)	1,24 inch
Nettovikt	2,46 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	50 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...50 °C	Lagertemperatur	

Allmänna uppgifter

Material	Plast	Färgkod	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Isolationskoordinater

Skyddsklass	IP20
-------------	------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC002586	ETIM 6.0	EC002586
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-03
eClass 6.2	27-37-16-03	eClass 7.1	27-37-92-08
eClass 8.1	27-37-92-08	eClass 9.1	27-37-16-92

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

DownloadsTeknikuppgifter [EPLAN, WSCAD](#)