

SSR 24V ACDC/230VAC 4A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Modulsystemet är en ny generation stickbara optokopplare.
Grunden är en innovativ reläsockel PXS eller PXZ.
PLUGSERIEN, en idealisk förbindelselänk mellan SSR och tillämpning,
är mycket servicevänlig.
Vanliga i handeln förekommande SSR- och ljusdiodindikeringar sticks enkelt in, hållar-/ och demonteringsbygel ger stabilitet.
Förmonterade SSR-kopplingar kompletterar sortimentet.
Stickbara överkopplingar ZQV 2,5
ger en snabb sammankoppling av anslutningarna i de efter varandra monterade enheterna.

Allmänna beställningsdata

Typ	SSR 24V ACDC/230VAC 4A
Art.nr.	8576360000
Artikelbeteckning	optokopplare, 1 Slutande (Triac (nollpunktsbrytare)), Märkstyrspänning: 15 V UC...30 V UC , Märkopplingsspänning: 12...275 V AC, Varaktig ström: 4 A, Stickanslutning
GTIN (EAN)	4032248230532
Frp	15 Stück

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	13 mm	Byggbredd (tum)	0,512 inch
Höjd	29,2 mm	Bygghöjd (tum)	1,15 inch
Djup	25 mm	Byggdjup (tum)	0,984 inch
Nettovikt	18,47 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	50 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	50 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...50 °C	Lagertemperatur	-40 °C...50 °C

Styrsida

Märkstyrspänning	15 V UC...30 V UC	Märkstyrström	10 mA DC (±20 %)
Märkeffekt	240 mW	Statusindikering	Nej

Belastningssida

Märkopplingsspänning	12...275 V AC	Varaktig ström	4 A
Märkopplingsström	4 A	Inkopplingsfördröjning	≤ 12 ms
Frånslagsfördröjning	20 ms	Spänningsfall vid max. last	≤ 1,1 V
Läckström	< 1 mA	Kortslutningssäker	Nej

Kontaktdata

Kontakttyp	1 Slutande (Triac (nollpunktsbrytare))
------------	---

Allmänna uppgifter

Färgkod	ljusblå
---------	---------

Isolationskoordinater

Märkspänning	300 V	Överspänningskategori	III
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida	> 8 mm	Stöthållspänning	4 kV (1,2/50 µs)

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	Stickanslutning
------------------------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001504	ETIM 4.0	EC001504
ETIM 5.0	EC001504	ETIM 6.0	EC001504
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-27-09-90
eClass 6.2	27-27-09-90	eClass 7.1	27-27-09-90
eClass 8.1	27-27-09-90	eClass 9.0	27-37-16-04
eClass 9.1	27-37-16-04		

SSR 24V ACDC/230VAC 4A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Tekniska data****Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter

[EPLAN, WSCAD](#)