


**RIDERSERIES RCL
SRC 1CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Avbildning liknande

Reläsockel i RIDERSERIES RCL.

- Skruv- och fjäderanslutning
- standard och låg bygghöjd

Allmänna beställningsdata

Typ	SRC 1CO
Art.nr.	8690840000
Artikelbeteckning	RIDERSERIES RCL, Reläsockel, Antal kontakter: 1 Växlandekontakt, Skruvanslutning
GTIN (EAN)	4032248361526
Frp	10 Stück

**RIDERSERIES RCL
SRC 1CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	15,5 mm	Byggbredd (tum)	0,61 inch
Höjd	77 mm	Bygghöjd (tum)	3,031 inch
Djup	61 mm	Byggdjup (tum)	2,402 inch
Nettovikt	40,1 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Fuktighet	40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens	Lagertemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Lagertemperatur	-40 °C...70 °C		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Märkdata UL

Certifikat nr (cURus)	E223759
-----------------------	---------

Kontaktdata

Kontakttyp	1 Växlandekontakt
------------	-------------------

Allmänna uppgifter

Skena	TS 35	Färgkod	svart
-------	-------	---------	-------

Isolationskoordinater

Skyddsklass	IP20	Spänningshållfasthet, ingång/utgång	2,5 KV _{eff} / 1 Min.
Spänningstålighet för intilliggande kontakter	2,5 KV _{eff} / 1 Min.		

Ytterligare information om godkännanden/normer

Normer	UL508	Certifikat nr (cURus)	E223759
--------	-------	-----------------------	---------

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	Skruvanslutning	Åtdragningsmoment, min.	0,5 Nm
Åtdragningsmoment, max.	0,8 Nm	Klingmått	Gr. PH1
Delning i mm (P)	3,5 mm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456	ETIM 6.0	EC001456
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-03
eClass 6.2	27-37-16-03	eClass 7.1	27-37-16-03
eClass 8.1	27-37-16-03	eClass 9.0	27-37-16-03
eClass 9.1	27-37-16-03		

Datablad**RIDERSERIES RCL
SRC 1CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter

[EPLAN, WSCAD](#)