

**RIDERSERIES RCL
SRC 1CO PCB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration



Reläsocket i RIDERSERIES RCL.

- Skruv- och fjäderanslutning
- standard och låg bygghöjd

Allmänna beställningsdata

Typ	SRC 1CO PCB
Art.nr.	8690860000
Artikelbeteckning	RIDERSERIES RCL, Bas, Antal kontakter: 1 Växlandekontakt, Varaktig ström: 12 A, Skrivaranslutning
GTIN (EAN)	4032248361540
Frp	100 Stück

**RIDERSERIES RCL
SRC 1CO PCB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	31 mm	Bygglängd (tum)	1,22 inch
Bredd	12,7 mm	Byggbredd (tum)	0,5 inch
Höjd	9 mm	Bygghöjd (tum)	0,354 inch
Nettovikt	3,7 g		

Temperaturer

Drifttemperatur, max	70 °C	Drifttemperatur, min.	-40 °C
Fuktighet	40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens	Lagertemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Lagertemperatur	-40 °C...70 °C		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Märkdata UL

Certifikat nr (cURus) E223759

Utgång

Märkkopplingsspänning	250 V AC	Brytspänning AC, max.	300 V
Varaktig ström	12 A	AC-brytförmåga (ohmsk), max.	3000 VA

Kontaktdata

Kontakttyp 1 Växlandekontakt

Allmänna uppgifter

Färgkod svart

Isolationskoordinater

Märkspänning	300 V	Nedsmutningsgrad	2
Skyddsklass	IP20	Spänningshållfasthet, ingång/utgång	2,5 KV _{eff} / 1 Min.
Spänningstålighet för öppna kontakter	1 kV _{eff} / 1 min		

Ytterligare information om godkännanden/normer

Normer UL508 Certifikat nr (cURus) E223759

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	Skrivaranslutning	Delning i mm (P)	3,5 mm
------------------------	-------------------	------------------	--------

Datablad**RIDERSERIES RCL
SRC 1CO PCB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456	ETIM 6.0	EC001456
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-03
eClass 6.2	27-37-16-03	eClass 7.1	27-37-16-03
eClass 8.1	27-37-16-03	eClass 9.0	27-37-16-03
eClass 9.1	27-37-16-03		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter

[EPLAN, WSCAD](#)

**RIDERSERIES RCL
SRC 1CO PCB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar**Dimensional drawing**