

**RIDERSERIES FG
SRC MARK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Avbildning liknande

Märkningsclip för märkning av reläsocklar i RIDERSERIES FG.

- Fastsättbar individuell märkning (ej MultiCard)
- Fastsättbara på reläsockelns ingångsnivåer
- PrintJet-utskrift är inte möjlig
- Märkningsclip kan som alternativ klistras upp med ESG ... K MultiCard

Allmänna beställningsdata

Typ	SRC MARK
Art.nr.	8693270000
Artikelbeteckning	RIDERSERIES FG, Etikett
GTIN (EAN)	4032248364725
Frp	10 Stück

Datablad

RIDERSERIES FG SRC MARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 0,3 g

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Fuktighet	40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens	Lagertemperatur, max.	85 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Lagertemperatur	-40 °C...85 °C		

Allmänna uppgifter

Färgkod vit

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC001288	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter [EPLAN, WSCAD](#)
 Teknikuppgifter Data [STEP](#)