


**RIDERSERIES RCL
SRC CLIP LM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Rastsockelrelän RS 30, 31, 32 finns - beroende på utförande - i bredder från 11,2 mm till 25 mm. RSM- Flerreläkopplare erbjuds som 4, 8 und 16-faldiga relä moduler. För att minska ledningsföringen är DC-varianterna utrustade med en valfri gemensam plus- eller minuspotential. En alternativ IEC603-1 stickkontakt möjliggör anslutning av förkonfektionerade kablar. Ledaranslutningen med en märkarea på 2,5 mm², sker med skruvanslutningsteknik.

Allmänna beställningsdata

Typ	SRC CLIP LM
Art.nr.	8693810000
Artikelbeteckning	RIDERSERIES RCL, Låsbygel
GTIN (EAN)	4032248365272
Frp	100 Stück

**RIDERSERIES RCL
SRC CLIP LM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	0,346 g
-----------	---------

Temperaturer

Fuktighet	40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens	Drifttemperatur
Lagertemperatur		

Allmänna uppgifter

Utförande	för låga reläer	Material	Metall
Färgkod	Silver		

Isolationskoordinater

Skyddsklass	IP20
-------------	------

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

Godkännanden

Godkännanden	
--------------	---

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------