

**RIDERSERIES RCL
RIM 4 6/24VUC GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Abbildung liknande

Jackbara LED till RIDERSERIES RCL reläsockel med alternativa skyddsfunktioner.

- valfritt med grön eller röd LED
- med skyddsdiod
- med skyddsvaristor

Allmänna beställningsdata

Typ	RIM 4 6/24VUC GN
Art.nr.	8713780000
Artikelbeteckning	RIDERSERIES RCL, LED-modul, Skyddsvaristor, Märkstyrspänning: 6...24 V UC, Stickanslutning
GTIN (EAN)	4032248390151
Frp	10 Stück

**RIDERSERIES RCL
RIM 4 6/24VUC GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	12,5 mm	Byggbredd (tum)	0,492 inch
Höjd	9 mm	Bygghöjd (tum)	0,354 inch
Djup	34,5 mm	Byggdjup (tum)	1,358 inch
Nettovikt	3,3 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Fuktighet	40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens	Lagertemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Lagertemperatur	-40 °C...70 °C		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Märkdata UL

Certifikat nr (cURus) E223759

Ingång

Märkstyrspänning	6...24 V UC	Statusindikering	Grön LED
Skyddskoppling	Varistor		

Allmänna uppgifter

Färgkod svart

Ytterligare information om godkännanden/normer

Normer UL508 Certifikat nr (cURus) E223759

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Stickanslutning

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000683	ETIM 4.0	EC000996
ETIM 5.0	EC002586	ETIM 6.0	EC002586
UNSPSC	32-11-15-03	eClass 5.1	27-11-06-35
eClass 6.2	27-11-06-35	eClass 7.1	27-37-92-08
eClass 8.1	27-37-92-08	eClass 9.1	27-37-10-10

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Datablad**RIDERSERIES RCL
RIM 4 6/24VUC GN**


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Downloads**

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

Datablad**RIDERSERIES RCL
RIM 4 6/24VUC GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar**Kopplingsbild****Dimensional drawing**