

**RIDERSERIES RCI  
SRC-I CLIP LP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Låsbygel i plast till reläer i RIDERSERIES RCI.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SRC-I CLIP LP
Art.nr.	<a href="#">8869520000</a>
Artikelbeteckning	RIDERSERIES RCI, Låsbygel
GTIN (EAN)	4032248745135
Frp	10 Stück

**RIDERSERIES RCI  
SRC-I CLIP LP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	15,5 mm	Byggbredd (tum)	0,61 inch
Höjd	16,6 mm	Bygghöjd (tum)	0,654 inch
Djup	45,6 mm	Byggdjup (tum)	1,795 inch
Nettovikt	2 g		

**Temperaturer**

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Fuktighet	40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens	Lagertemperatur, max.	85 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Lagertemperatur	-40 °C...85 °C		

**Allmänna uppgifter**

Utförande	för låga reläer	Material	Plast
Färgkod	orange		

**Klassificeringar**

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Downloads**

Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>

**Datablad****RIDERSERIES RCI  
SRC-I CLIP LP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Ritningar****Dimensional drawing**