

**RIDERSERIES RCI
SRC-I MARK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Weidmüller RIDERSERIE-reläer garanterar en störningssäker och återverkansfri signalöverföring i industriella automationskoncept.

De är kompakta, tillåter snabb installation och kan monteras i minsta tänkbara utrymme.

- 1 eller 2 växlande kontakter
- valfritt: AC- eller DC-spolar
- Relä valfritt med integrerad statusindikering och/eller frihjulsdiod

och valfritt kombinerad med en provknapp

- Jackbara LED-moduler med skyddsfunktioner
- Låsbyglar i plast och metall
- Sockel med skruv-/PUSH IN-anslutning,

Allmänna beställningsdata

Typ	SRC-I MARK
Art.nr.	8869530000
Artikelbeteckning	RIDERSERIES RCI, Etikett
GTIN (EAN)	4032248614479
Frp	10 Stück

RIDERSERIES RCI SRC-I MARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	15 mm	Byggbredd (tum)	0,591 inch
Höjd	8 mm	Bygghöjd (tum)	0,315 inch
Djup	8,5 mm	Byggdjup (tum)	0,335 inch
Nettovikt	0,654 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Fuktighet	40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens	Lagertemperatur, max.	85 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Lagertemperatur	-40 °C...85 °C		

Allmänna uppgifter

Tryckning	Individuell märkning/Ej för användning med PRINT JET	Färgkod	vit
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC001288	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP