

**RIDERSERIES  
RIM-I 4 110VUC VAR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Avbildning liknande

Jackbara skyddsmoduler för RIDERSERIES RCI / RCM reläsockel med alternativa skyddsfunkoner.

- med skyddsvaristor
- för UC matningsspänning

**Allmänna beställningsdata**

Typ	RIM-I 4 110VUC VAR
Art.nr.	<a href="#">8869730000</a>
Artikelbeteckning	RIDERSERIES, Skyddsvaristor, Märkstyrspänning: 110 V UC, Stickanslutning
GTIN (EAN)	4032248606351
Frp	10 Stück

**RIDERSERIES  
RIM-I 4 110VUC VAR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	11,4 mm	Byggbredd (tum)	0,449 inch
Höjd	10,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,413 inch
Djup	32,1 mm	Byggdjup (tum)	1,264 inch
Nettovikt	2,3 g		

**Temperaturer**

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Fuktighet	40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens	Lagertemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Lagertemperatur	-40 °C...70 °C		

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Märkdata UL**

Certifikat nr (cURus) E223759

**Ingång**

Märkstyrspänning	110 V UC	Statusindikering	Nej
Skyddskoppling	Varistor	Varistor	S07K130

**Allmänna uppgifter**

Färgkod transparent

**Ytterligare information om godkännanden/normer**

Normer UL508 Certifikat nr (cURus) E223759

**Anslutningsdata**

Ledaranslutningsteknik Stickanslutning

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000683	ETIM 4.0	EC000996
ETIM 5.0	EC002586	ETIM 6.0	EC002586
UNSPSC	32-11-15-03	eClass 5.1	27-11-06-35
eClass 6.2	27-11-06-35	eClass 7.1	27-37-92-08
eClass 8.1	27-37-92-08	eClass 9.1	27-37-10-10

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Datablad****RIDERSERIES  
RIM-I 4 110VUC VAR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Downloads**


---

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>

---

**Datablad****RIDERSERIES  
RIM-I 4 110VUC VAR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Ritningar****Kopplingsbild****Dimensional drawing**

**RIDERSERIES  
RIM-I 4 110VUC VAR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Ritningar****Miscellaneous**

Order No.	Type	Type code printed on part
8869770000	RIM-I 3 6/60VAC	EM 02
8869790000	RIM-I 3 110/230VAC	EM 03
8869710000	RIM-I 4 24 UC VAR	EM 04
8869750000	RIM-I 4 230 VUC CAR	EM 05
8869650000	RIM-I 3 110/230VUC	EM 06
8869630000	RIM-I 3 6/24VUC	EM 07
8869580000	RIM-I 1 6/230V	EM 09
8869660000	RIM-I 3 110/230VUC GN	EM 10
8869640000	RIM-I 3 6/24VUC GN	EM 11
8869600000	RIM-I 2 6/24VDC GN	EM 12
8869730000	RIM-I 4 110 VUC VAR	EM 13
8869610000	RIM-I 3 24/60VUC	EM 14
8869670000	RIM-I 2 24/60VDC	EM 16
8869590000	RIM-I 2 6/24VDC	EM 18
8869680000	RIM-I 2 24/60VDC GN	EM 25
8869690000	RIM-I 2 110/230VDC	EM 27
8869700000	RIM-I 2 110/230VDC GN	EM 28
8870830000	RIM-I R 110/230V	EM 29
8869620000	RIM-I 3 24/60VUC GN	EM 30
1172210000	RIM-I 3 230VAC RC	EM 31