

**RIDERSERIES RCM
SCM-I CLIP N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Låsbygel i plast till reläer i RIDERSERIES RCM.

Allmänna beställningsdata

Typ	SCM-I CLIP N
Art.nr.	8875620000
Artikelbeteckning	RIDERSERIES RCM, Låsbygel
GTIN (EAN)	4032248608577
Frp	10 Stück

**RIDERSERIES RCM
SCM-I CLIP N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	27 mm	Byggbredd (tum)	1,063 inch
Höjd	24 mm	Bygghöjd (tum)	0,945 inch
Djup	55,5 mm	Byggdjup (tum)	2,185 inch
Nettovikt	3,74 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Fuktighet	40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens	Lagertemperatur, max.	85 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Lagertemperatur	-40 °C...85 °C		

Allmänna uppgifter

Utförande	för låg sockel med skruvanslutning	Material	Plast
Färgkod	orange		

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Teknikuppgifter	EPLAN.WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

**RIDERSERIES RCM
SCM-I CLIP N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar**Dimensional drawing**