

**Anslutningselement
H4,0/15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



För ledare på 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10 E-Cu)
 Material E-Cu, galvaniskt förtent
 Måttolerans enligt DIN 46228 del 1
 • Löst förpackade i plastpåse

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Typ | H4,0/15 |
| Art.nr. | 9004100000 |
| Artikelbeteckning | Ändhylsa, oisolerad, 15 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190119003 |
| Frp | 500 Stück |
| Förpackning | lös |

**Anslutningselement
H4,0/15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd | 15 mm | Byggbredd (tum) | 0,591 inch |
| Nettovikt | 0,24 g | | |

Tekniska data

| | |
|-----------|-----------|
| Utförande | oisolerad |
|-----------|-----------|

Ändhylsor

| | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------------|--------|
| Avisoleringslängd | 15 mm | Kontaktytans diameter (D1) | 2,8 mm |
| Kragdiameter (D2) | 4 mm | L1 i mm | 15 mm |
| Ledardiameter | 4 mm ² | Ledardiameter, AWG, max | AWG 12 |

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000005 | ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000005 | ETIM 6.0 | EC000005 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 | | |

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

| | |
|----------------------|--|
| Broschyr/Katalog | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
| Teknikuppgifter | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Teknikuppgifter Data | STEP |

Datablad**Anslutningselement
H4,0/15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar**Bildliknande**