

**Anslutningselement  
H35,0/25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



För ledare på 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)  
Material E-Cu, galvaniskt förtent  
Måttolerans enligt DIN 46228 del 1  
• Löst förpackade i plastpåse

**Allmänna beställningsdata**

Typ	H35,0/25
Art.nr.	<a href="#">9004190000</a>
Artikelbeteckning	Ändhylsa, oisolerad, 25 mm
GTIN (EAN)	4008190096083
Frp	100 Stück
Förpackning	lös

**Anslutningselement  
H35,0/25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	25 mm	Byggbredd (tum)	0,984 inch
Nettovikt	1,22 g		

**Tekniska data**

Utförande	oisolerad
-----------	-----------

**Ändhylsor**

Avisoleringslängd	25 mm	Kontaktytans diameter (D1)	8,3 mm
Kragdiameter (D2)	11 mm	L1 i mm	25 mm
Ledardiameter	35 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, AWG, max	AWG 2

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>

**Datablad****Anslutningselement  
H35,0/25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Ritningar****Bildliknande**