

**Anslutningselement  
H2,5/21D ZH BL SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



- i multipack (5 x 100 st)
- DIN-färgkod
- annan färgkod

**Allmänna beställningsdata**

Typ	H2,5/21D ZH BL SV
Art.nr.	<a href="#">9004740000</a>
Artikelbeteckning	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190031923
Frp	250 Stück
Förpackning	Multipackpåse

**Anslutningselement  
H2,5/21D ZH BL SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	21 mm	Byggbredd (tum)	0,827 inch
Nettovikt	0,35 g		

**Tekniska data**

Utförande	Tvilling-ändhylsa
-----------	-------------------

**Ändhylsor**

Avisoleringslängd	15 mm	Kontaktytans diameter (D1)	2,8 mm
Kontaktytans längd (L2)	12 mm	Kragbredd (B)	4,5 mm
Kraghöjd	8 mm	L1 i mm	21 mm
Ledardiameter	2,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, AWG, max	AWG 14
Metallkapseltjocklek (S1)	0,15 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0,4 mm
färgkod	DIN		

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>

**Datablad**

**Anslutningselement  
H2,5/21D ZH BL SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

**Bildliknande**

---

