

Anslutningselement H1,0/19D ZH R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- I multipackpåse (5 x 100 st.)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,0/19D ZH R SV
Art.nr.	9004760000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 16 mm, 12 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190160951
Frp	500 Stück
Förpackning	Multipackpåse

**Anslutningselement
H1,0/19D ZH R SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	19 mm	Byggbredd (tum)	0,748 inch
Nettovikt	0,2 g		

Tekniska data

Utförande	Tvilling-ändhylsa
-----------	-------------------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	16 mm	Kontaktytans diameter (D1)	2 mm
Kontaktytans längd (L2)	12 mm	Kragbredd (B)	3,2 mm
Kraghöjd	5,8 mm	L1 i mm	19 mm
Ledardiameter	1 mm ²	Ledardiameter, AWG, max	AWG 17
Metallkapseltjocklek (S1)	0,15 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0,3 mm
färgkod	DIN		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

Anslutningselement H1,0/19D ZH R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Bildliknande

