

## Anslutningselement H10,0/24 ZH EB SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



- i multipackpåse (5 x 100 st.)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- Annan färgkod

### Allmänna beställningsdata

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Typ               | H10,0/24 ZH EB SV                                   |
| Art.nr.           | <a href="#">9004940000</a>                          |
| Artikelbeteckning | Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 17 mm, 12 mm, elfenben |
| GTIN (EAN)        | 4008190482718                                       |
| Frp               | 100 Stück                                           |
| Förpackning       | Multipackpåse                                       |

**Anslutningselement  
H10,0/24 ZH EB SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |                 |            |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd     | 24 mm  | Byggbredd (tum) | 0,945 inch |
| Nettovikt | 0,88 g |                 |            |

**Tekniska data**

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Utförande | Tvilling-ändhylsa |
|-----------|-------------------|

**Ändhylsor**

|                           |                    |                            |        |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------|
| Avisoleringslängd         | 17 mm              | Kontaktytans diameter (D1) | 5,8 mm |
| Kontaktytans längd (L2)   | 12 mm              | Kragbredd (B)              | 7,6 mm |
| Kraghöjd                  | 13,4 mm            | L1 i mm                    | 24 mm  |
| Ledardiameter             | 10 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, AWG, max    | AWG 8  |
| Metallkapseltjocklek (S1) | 0,2 mm             | Tjocklek plastkrage (S2)   | 0,5 mm |
| färgkod                   | Weidmüller         |                            |        |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Broschyr/Katalog     | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                     |

**Datablad**

**Anslutningselement  
H10,0/24 ZH EB SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

**Bildliknande**

---

