

**Anslutningselement  
H0,14/10 GR SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



- Weidmüllers färgkod
- i multipackpåse (5 x 100 st.)

**Allmänna beställningsdata**

Typ	H0,14/10 GR SV
Art.nr.	<a href="#">9005180000</a>
Artikelbeteckning	Ändhylsa, isolerad, 8 mm, 6 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190859909
Frp	500 Stück
Förpackning	Multipackpåse

**Anslutningselement  
H0,14/10 GR SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	10 mm	Byggbredd (tum)	0,394 inch
Nettovikt	0,048 g		

**Tekniska data**

Utförande	isolerad
-----------	----------

**Ändhylsor**

Avisoleringslängd	8 mm	Kontaktytans diameter (D1)	0,6 mm
Kontaktytans längd (L2)	6 mm	Kragdiameter (D2)	1,5 mm
L1 i mm	10 mm	Ledardiameter	0,14 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, AWG, max	AWG 26	Metallkapseltjocklek (S1)	0,15 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0,25 mm	färgkod	Weidmüller

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>

**Datablad**

**Anslutningselement  
H0,14/10 GR SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

**Bildliknande**

---

