

**Anslutningselement
H10,0/24,0X R SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- I multipack
- Weidmüllers färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H10,0/24,0X R SV
Art.nr.	9006830000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, isolerad, 17 mm, 12 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190332310
Frp	100 Stück
Förpackning	Multipackpåse

**Anslutningselement
H10,0/24,0X R SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	24 mm	Byggbredd (tum)	0,945 inch
Nettovikt	0,64 g		

Tekniska data

Utförande	isolerad
-----------	----------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	17 mm	Kontaktytans diameter (D1)	4,6 mm
Kontaktytans längd (L2)	12 mm	Kragdiameter (D2)	9,6 mm
L1 i mm	24 mm	Leddiameter	10 mm ²
Leddiameter, AWG, max	AWG 8	Metallkapseltjocklek (S1)	0,2 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0,3 mm	färgkod	Weidmüller

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

Anslutningselement H10,0/24,0X R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Bildliknande

